

切替コック取扱説明書

各部の名称



取付けできない水栓

シャワー型水栓




センサー式自動水栓



角型蛇口単水栓



パイプ先端寸法が合わないもの



※その他吐水部ねじ寸法が特殊な水栓にはどのアダプターでも取付けできません。

取付け方法に関して

取扱説明書では下記の製品蛇口式分岐セットを例とした取付け方法となっていますが、流量計付蛇口式分岐セットでも取付け方法は同じです。

注意


- 取扱説明書には切替コックを水栓胴部と吐水パイプの間に中間取付けする方法も記載されていますが、下記流量計付蛇口式分岐セットは中間取付けすることができません。
- 本製品はキャッチオール規制の対象商品です。仕向地によっては経済産業省の輸出許可が必要になる場合があります。輸出する場合は当社にお問い合わせ下さい。
- 浄水は水温35℃以下でご使用下さい。水温35℃以上でご使用の場合は正規の能力を発揮できません。
- 水道水の飲用基準に適合した水をご使用下さい。
- 製品を初めて通水する場合は、使用前に必ず2〜3分間ブローして下さい。
- 採水能力に満たない場合でも目詰まりの激しい場合や使用頻度が少なくても浄水カートリッジは1年で交換願います。
- アダプター用ホースは1年で交換願います。

中間取付けできるタイプ



蛇口式分岐セット用

中間取付けできないタイプ



流量計付蛇口式分岐セット用

蛇口の先端に取付ける場合

水栓金具と吐水パイプの間に接続する場合

水栓のタイプを確認して下さい

水栓のタイプ	取付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター※1	水栓タイプ別取付け方法				
泡沫水栓 (外ネジ用) 先端の泡沫金具をはすすとパイプの外側にネジが現れるタイプ GROHE MOEN 他国内メーカー TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	KVK MYM HVS M22×P1.25 M22×P1.0	① 泡沫水栓 (外ネジ用) 泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	② 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	③ 締付キャップを通じてアダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図	
泡沫水栓 (内ネジ用) 先端の泡沫金具をはすすとパイプの内側にネジが現れるタイプ TOTO MOEN GROHE SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー KVK	M24×P1.0 M23×P1.25	① 泡沫水栓 (内ネジ用) 泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	② 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	③ 締付キャップを通じてアダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図	
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き) サイズ 16.19mm	台紙表面の「蛇口測定スケール」にてご確認頂くか、パイプ直径を測って頂き、Cリングを選択して下さい。 ※2 Cリング16mm Cリング19mm	① 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	② 締付キャップをパイプに通します。	③ パイプにCリングを通します。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図	
ネジ山なし丸型蛇口 (縁なし)	パイプ先端寸法が合うもので全ての国内メーカー・国外メーカーに取付け可能。 丸形用ビス止金具	① 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取外します。	② ビス止金具と切替コック本体を、一時的に取付けます。2mm〜3mmのスキマがあくように接続して下さい。	③ 吐水口端面にパッキンを強く押しつけるようにしてビスを固定します。	④ ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回してパッキンが密着するまで締付けて、ハンドルを所定の位置にします。	完成図	
※切替コックの吐水部がシャワー型水栓形状になっているタイプ。	TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー ※3 吐水パイプ元付用アダプター ※アダプターは別売になります。 (水栓側) W26山20 W30山20 (吐水側) M33×P1.25 W26山20	① 吐水パイプ元付用アダプター	② 切替コック本体から締付キャップと泡沫金具を矢印の方向へ回して取外します。	③ 切替コック本体に吐水パイプ元付用アダプター(水栓側・吐水側)を矢印の方向へ回して取付けます。	④ 水栓本体に切替コック本体を矢印の方向へ回して取付けます。	⑤ パイプパッキンのミソのある方を水栓側にはめ込み、吐水パイプ元付用アダプターを矢印の方向へ回して取付けます。	完成図

※1 製品によっては、すべてのアダプターが付属されておりません。付属のアダプターでお取付けできない場合は、販売店へお問い合わせください。
 ※2 ネジ山なし丸型蛇口(円形の縁付き)のパイプ径が17.5mmの場合は、「丸形用ビス止金具」で対応できます。
 ※3 水栓金具と吐水パイプの間に接続する時に、「元付用アダプター」のネジサイズが合わない場合は、お近くのホームセンター等で適合するネジアダプターをお買い求めください。

保証 保証期間：お買い上げ後1年間 ※保証期間内であっても下記の事項は保証対象外にさせていただきます。

- 取扱説明書やその他注意事項によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の取扱場所の移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災・爆発等の事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等の天変地異または戦争・暴動等の破壊行為による不具合。
- 異常な設置環境(温度、湿度、照射光等)による不具合、または商品、部品の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる不具合。(色あせ、反り、ひび割れ、変化、変質等)
- 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や昆虫等の行為に起因する不具合。
- 取付業者の取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
- 給水管の錆や異物の流入による故障及び損傷。
- 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
- 飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことによる不具合。

販売元



オルガノ株式会社

【お客様窓口】

〒136-8631 東京都江東区新砂1-2-8 TEL 03-5635-5192
 受付時間 AM9:00~PM5:00 (土曜、日曜、祝日を除く)